Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.354.1635.2

# Capota BAS GOT GI 16 M32 A2

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 71.354.1635.2 |
| EAN | 4015573651449 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |


**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 16 |
| | macho |
| Mecanismo de cierre | Palanca de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Soporte intermedio |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Dimensión de la rosca | 32 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 60 mm |


Dibujo técnico



Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| 71.35$^{4}_{2}$.1635.5 | BAS GOT GI 16 M32 M25 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1635.4 | BAS GOT GI 16 M32 M25 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1635.3 | BAS GOT GI 16 M32 M25 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1635.2 | BAS GOT GI 16 M32 M25 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1635.1 | BAS GOT GI 16 M32 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 71.35$^{4}_{2}$.1635.0 | BAS GOT GI 16 M32 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | 17.09. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

71352163501 3K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T09:39:08 1.000

DU-PEM-08/91b