

Ficha técnica de producto

Artículo N° 70.352.1035.0

Capota BAS GOT GC 10 M20 A0



Artículo N°	70.352.1035.0
EAN	4015573616905
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos



Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	73 mm
Anchura	43 mm
Altura	53 mm

○



.5



Toleranzierung Size ISO 11405①/Tolerance system Size ISO 11405① (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UI-TOM-05/01 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TOM-05/01 (first of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Dat.	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.352.1035.0 13K	Index
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	21.08.	Treschan			
	/		beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-			
	/		grau/ grey	Normen- Stand. check	-	-			
	/		Maßstab/Scale 1:2	Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm ³ Ofl./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -				
	/		wieland	Type	Benennung/Title				
	/			revos	GEHÄUSEOBERTEILE				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			BASIC	Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size 10-cable outlet top-M20/M25				
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen					

OU-PEM-08/91b