
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.405.0653.0

Inserto femmina BAS BUP 6 2,5 50 AG



Nr. Art.	70.405.0653.0
EAN	4049088257902
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	500
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco ad innesto
Numero di poli	6
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	No
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	0,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	13 A
Corrente nominale sec. CSA	13 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	26 AWG
Sezione massima conduttore filo flessibile	14 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame

Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	# 5 mOhm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z5.553.2921.0	Spine di prova ST 2 / 2.3 ROT	


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.950.0653.3	Set di adattatori morsetto BAS GAESHLS 6 4,0 50	
70.950.0653.4	Set di adattatori morsetto BAS GAESNLS 6 4,0 50	
70.955.0653.3	Set di adattatori morsetto BAS GAESHRS 6 4,0 50	
70.955.0653.4	Set di adattatori morsetto BAS GAESNRS 6 4,0 50	
70.510.0653.0	Inserto spina BAS STF 6 2,5 50	
70.512.0653.0	Inserto spina BAS STM 6 2,5 50 AG	
70.710.0658.0	Inserto spina BAS STC 6 50	
70.350.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A0	
70.350.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A1	
70.350.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A2	
70.350.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A3	
70.352.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 A0	
70.352.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 A1	
70.352.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 A2	
70.352.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 A3	
70.353.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A0	
70.353.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A1	
70.353.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A2	
70.353.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A3	
70.354.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M25 A0	
70.354.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M25 A1	
70.354.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M25 A2	
70.354.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 6 M25 A3	
70.372.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GL 6 M20 50 A0	
70.372.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GL 6 M20 50 A1	
70.372.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GL 6 M20 A3	
70.450.0637.1	Custodia mobile BAS GOM GG 6 M20 B1	
70.452.0637.1	Custodia mobile BAS GOM GI 6 M20 B1	
70.472.0637.1	Custodia mobile BAS GOM GL 6 M20 B1	
73.350.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A0	
73.350.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A1	
73.350.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A2	
73.350.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 A3	
73.351.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A0	
73.351.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A1	
73.351.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A2	
73.351.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A3	
73.352.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 A0	
73.352.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 A1	
73.352.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 A2	
73.352.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 A3	

73.353.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 69 A0	
73.353.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 69 A1	
73.353.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 69 A2	
73.353.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 A3	
73.354.0635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM32 69 A0	
73.354.0635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM32 69 A1	
73.354.0635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM32 69 A2	
73.354.0635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 6HM32 A3	
70.320.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 6 A	
70.325.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 6 A	
70.330.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A0	
70.330.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A1	
70.331.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A0	
70.331.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A1	
70.332.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A0	
70.332.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A1	
70.333.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A0	
70.333.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A1	
70.334.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A0	
70.334.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 50 A0	
70.335.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 A1	
70.337.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A0	
70.340.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A1	
70.341.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A0	
70.341.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A1	
70.342.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A0	
70.342.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A1	
70.343.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A0	
70.343.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A1	
70.420.0637.0	Custodia fissa BAS GUM GK 6 B	
70.425.0637.0	Custodia fissa BAS GUM GP 6 B	
70.430.0637.1	Custodia fissa BAS GUM GL 6 M20 B1	
70.431.0637.1	Custodia fissa BAS GUM GM 6 M20 B1	
70.440.0637.1	Custodia fissa BAS GUM GR 6 M20 B1	
70.441.0637.1	Custodia fissa BAS GUM GS 6 M20 B1	
73.330.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6HM25 69 A0	
73.330.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6HM25 69 A1	
73.331.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6HM25 69 A0	
73.331.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6HM25 69 A1	
73.334.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6HM32 69 A0	
73.334.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6HM32 69 A1	
73.335.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6HM32 69 A0	
73.335.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6HM32 69 A1	
73.340.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 6HM25 69 A0	
73.340.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 6HM25 69 A1	
73.341.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 6HM25 69 A0	
73.341.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 6HM25 69 A1	
73.342.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 6HM25 69 A0	
73.342.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 6HM25 69 A1	
73.344.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 6HM32 69 A0	
73.344.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 6HM32 69 A1	
73.345.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 6HM32 69 A0	
73.345.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 6HM32 69 A1	
73.346.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 6HM32 69 A0	


73.346.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 6HM32 69 A1	
70.415.0653.0	Inserto spina BAS STP 6 2,5 50 AG	

Disegno tecnico



Polbild Anschlussseite/pole assignment

M 1:2



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit / A gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With / A marked dimensions are only valid for internal use

	a	70.415.4853.0	BAS STP 48 50 AG	104	110,3	24	Steckereinsatz male insert
		70.415.3253.0	BAS STP 32 50 AG	77,1	83,5	16	
		70.415.2453.0	BAS STP 24 50 AG	104	110,3	24	
		70.415.1653.0	BAS STP 16 50 AG	77,1	83,5	16	
	X	70.415.1053.0	BAS STP 10 50 AG	57	63,4	10	
		70.415.0653.0	BAS STP 06 50 AG	44	50	6	
	a	70.405.4853.0	BAS BUP 48 50 AG	104	110,3	24	Buchseneinsatz socket insert
		70.405.3253.0	BAS BUP 32 50 AG	77,1	83,5	16	
		70.405.2453.0	BAS BUP 24 50 AG	104	110,3	24	
		70.405.1653.0	BAS BUP 16 50 AG	77,1	83,5	16	
	X	70.405.1053.0	BAS BUP 10 50 AG	57	63,4	10	
		70.405.0653.0	BAS BUP 06 50 AG	44	50	6	
dargestellt /drawed		Bestellnummer /Order number	Typ /Type	L1	L2	Polzahl number of poles	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der Eintragung eines Gebrauchsmusters vorbehalten. Copying as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020,010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020,010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet:

Werkstoff/Material: 2014

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	03.03.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.405.0653.0 13K
Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	10.03.2015/	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONTAKTEINSATZ

Buchseneinsatz/Steckereinsatz Push-in Anschluss
socket insert / male insert push-in connection