Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.350.1035.0

Capota BAS GOT GG 10 M20 A0

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 71.350.1035.0 |
| EAN | 4015573621770 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 10 |
| | macho |
| Mecanismo de cierre | Palanca de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Dimensión de la rosca | 20 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 53 mm |

Dibujo técnico









Varianten/ Variants




| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | derbestellt /drawed |
|---|---|---|---|
| 71.35$^{3}_{0}$.1035.5 | BAS GOT GG 10 M25 M20 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 71.35$^{3}_{0}$.1035.4 | BAS GOT GG 10 M25 M20 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 71.35$^{3}_{0}$.1035.3 | BAS GOT GG 10 M25 M20 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 71.35$^{3}_{0}$.1035.2 | BAS GOT GG 10 M25 M20 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 71.35$^{3}_{0}$.1035.1 | BAS GOT GG 10 M25 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 71.35$^{3}_{0}$.1035.0 | BAS GOT GG 10 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | Treschan | 17.09. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.350.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 10-cable outlet side-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

7135010350 13K_2 CADWORK 28 Treschan 2013-09-20T09:37:52 1:000