Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.354.0635.2

Capota BAS GOT GI 6HM32 69 A2

Artículo Nº	73.354.0635.2
EAN	4015573787087
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	6
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	74 mm
Anchura	43 mm
Altura	70 mm

Dibujo técnico





Varianten/ Variants



$73.35^{4}_{2}.0635.5$	BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$73.35^{4}_{2}.0635.4$	BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$73.35^{4}_{2}.0635.3$	BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$73.35^{4}_{2}.0635.2$	BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A2	Zwischenstutzen /Bushing	
$73.35^{4}_{2}.0635.1$	BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$73.35^{4}_{2}.0635.0$	BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	06.06.	Treschan	T 73.352.0635.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-		
grau/ grey	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Maßstab/Scale 1:1	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben
hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 above

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Copying and distribution of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.