Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.372.0635.1

Capota BAS GOT GL 6 M20 50 A1



Artículo Nº	70.372.0635.1
EAN	4015573624375
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	6
modelo de la envolvente	Acoplador
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	74 mm
Anchura	43 mm
Altura	53 mm

Dibujo técnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



70.37$\frac{4}{2}$.0635.5	BAS GOT GL 06 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.4	BAS GOT GL 06 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.3	BAS GOT GL 06 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.2	BAS GOT GL 06 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.1	BAS GOT GL 06 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.37$\frac{4}{2}$.0635.0	BAS GOT GL 06 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.372.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 6-cable outlet top-M20/M25

70372063501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:36:57 1:000

OU-PEM-08/91b