Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.357.6435.0

Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A0



Nr. Art.	73.357.6435.0
EAN	4015573624290
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	24H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	120 mm
larghezza	57 mm
Altezza	76 mm

Disegno tecnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dargestellt /drawed
67 73.359.6435.5 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A5 Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
67 73.359.6435.4 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A4 KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.359 57 .6435.3	BAS GOT GF 24H	M32 M25 A3 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
67 73.359.6435.2 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A2 Zwischenstutzen /Bushing	
67 73.359.6435.1 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A1 Gewindebohrung /Thread hole	X
67 73.359.6435.0 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A0 Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Änderung / Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	a	20.04.2021 /

Werkstoff / Material
Aluminium
beschichtet / coated
grau / grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.04.2021	Schmitt J.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.357.6435.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: revos BASIC

Bennenung/Title:

GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
Hood size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M40 top