Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.353.0635.0

Capota BAS GOT GG 6 M25 A0



Artículo Nº	70.353.0635.0
EAN	4015573651814
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	6
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	73,6 mm
Anchura	43 mm
Altura	51 mm

Dibujo técnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



70.35$^{3}_{0}$.0635.5	BAS GOT GG 6 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{3}_{0}$.0635.4	BAS GOT GG 6 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{3}_{0}$.0635.3	BAS GOT GG 6 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{3}_{0}$.0635.2	BAS GOT GG 6 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{3}_{0}$.0635.1	BAS GOT GG 6 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{3}_{0}$.0635.0	BAS GOT GG 6 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	20.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.350.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 6-cable outlet side M20/M25

70350063501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T08:48:06 1:000

OU-PEM-08/91b