Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.352.4035.1

Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A1




| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 73.352.4035.1 |
| EAN | 4015573624122 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 16H |
| | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 94 mm |
| larghezza | 56 mm |
| Altezza | 76 mm |

Disegno tecnico








| | | | |
|---|---|---|---|
| 62 73.354.4035.5 52 | BAS GOT GC 16HM32 A5 M40 M25 | Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65 | |
| 62 73.354.4035.4 52 | BAS GOT GC 16HM32 A4 M40 M25 | KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 73.354.4035.3 2 | BAS GOT GC 16HM32 A3 M25 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 62 73.354.4035.2 52 | BAS GOT GC 16HM32 A2 M40 M25 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 62 73.354.4035.1 52 | BAS GOT GC 16HM32 A1 M40 M25 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 62 73.354.4035.0 52 | BAS GOT GC 16HM32 A0 M40 M25 | Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /order number | Typ /type | Varianten /variants | dargestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additonal data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

## Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau / coated, grey

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 06.08.2014 | Treschan |

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.352.4035.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 25.04.2022 / | |

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 von oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from above

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig