Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.544.4129.7

Contatto spina D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM



Nr. Art.	05.544.4129.7
EAN	4015573639133
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale

Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,14 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	0,37 mm²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	26 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	22 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Ottone
Contatto massivo	sì
Diametro del pin di contatto	1,6 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Resistenza di contatto	≤ 5 mOhm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.2100.0	Inserto a crimpare B	
05.502.3100.0	Registrazione contatti 1	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
05.502.0710.0	Estrattore MOD. 10POL.	

Disegno tecnico



Teile-Nummer Part - number	Oberfläche/ Contact plating	Kontakt/ Contact ø	Maß A diameter A	Maß B/ diameter B
05.544.4529.8	Ni 2 Ag 3	2,5	2,25	3,2
05.544.4529.7	Ni 1-2 Au 0,8			
05.544.4429.8	Ni 2 Ag 3	1,5	1,75	3,0
05.544.4429.7	Ni 1-2 Au 0,8			
05.544.4329.8	Ni 2 Ag 3	0,75-1,0	1,45	2,6
05.544.4329.7	Ni 1-2 Au 0,8			
(a) 05.544.4329.6	Cu 3 Sn 1			
05.544.4229.8	Ni 2 Ag 3	0,5	1,10	2,6
05.544.4229.7	Ni 1-2 Au 0,8			
05.544.4129.8	Ni 2 Ag 3	0,14-0,37	0,9	2,6
05.544.4129.7	Ni 1-2 Au 0,8			

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	29.09.2014/	

Werkstoff/Material: Cu Zn 36 PB 3

Maßstab/Scale: /

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2004	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		16.11.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.544.4129.8 01K Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title

STECKERKONTAKT

Plug contact
0,14 - 2,5qmm

wieland
www.wieland-electric.com

055444129801K_2 CADW3028 Treschan 2014-09-29T15:06:58 1.000

3 QU-MEE-01/14 -