

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.359.1635.1

Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A1



Nr. Art.	70.359.1635.1
EAN	4015573651364
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	60 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


.0




.2




.3



.4



.5



70.35 ⁹ ₇ .1635.5	BAS	GOT	GF	16	M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV),IP65 /Cable gland(CG),IP65	
70.35 ⁹ ₇ .1635.4	BAS	GOT	GF	16	M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung,IP54 /CG with strain relief,IP54	
70.35 ⁹ ₇ .1635.3	BAS	GOT	GF	16	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IP54 /CG with strain relief and bend support,IP54	
70.35 ⁹ ₇ .1635.2	BAS	GOT	GF	16	M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35 ⁹ ₇ .1635.1	BAS	GOT	GF	16	M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 ⁹ ₇ .1635.0	BAS	GOT	GF	16	M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 /Cable gland(CG),IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants						der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.							www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14005/①/Tolerance system Size ISO 14005/① (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/			Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.357.1635.0 13K	Index
/			Aluminium		gezeichnet/ drawn	22.08.	Treschan			
/ Maßstab/Scale			beschichtet/ coated		geprüft/ checked	-	-			
/ 1:2			grau/ grey		normiert/ stand. check	-	-			
/ Vol.			mm³ Off./Surf.		mm³		Ersatz für/Replacement for: -			
/			Type revos BASIC		Benennung/Title GEHÄUSEOBERTEIL Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32					
/										
/										
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen								
Änderung/Revision										