

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.543.7402.0

Contatto spina 4 QMM AG



Nr. Art.	05.543.7402.0
EAN	4015573083110
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Lunghezza di spelatura	7 mm
Sezione minima conduttore filo flessibile	4 mm ²
Sezione massima conduttore filo flessibile	4 mm ²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	12 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	12 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Ottone
Contatto massivo	sì
Diametro del pin di contatto	2,5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Resistenza di contatto	≤ 1,5 mOhm

A B C D E F	<p>☐ These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>☐ Only inspection dimensions</p> <p>☐ With /_s marked dimensions are also valid for internal use</p> <p>☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>☐ Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>☐ Mit /_s gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>i</p> <p>11.1</p> <p>12.1</p> <p>1.1</p>																		
		(a)																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Part.-Nr.</th> <th style="width: 25%;">Hergestellt aus/ produced from:</th> <th style="width: 50%;">Oberfläche/surface</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.543.7421.0</td> <td>05.543.7400.0</td> <td>verzinkt/tin-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7402.0</td> <td>05.543.7400.0</td> <td>versilbert/silver-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7401.7</td> <td>05.543.7400.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7401.0</td> <td>05.543.7400.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7400.0</td> <td></td> <td>blank/metallic bright</td> </tr> </tbody> </table>	Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface	05.543.7421.0	05.543.7400.0	verzinkt/tin-plated	05.543.7402.0	05.543.7400.0	versilbert/silver-plated	05.543.7401.7	05.543.7400.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7401.0	05.543.7400.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7400.0		blank/metallic bright	
Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface																			
05.543.7421.0	05.543.7400.0	verzinkt/tin-plated																			
05.543.7402.0	05.543.7400.0	versilbert/silver-plated																			
05.543.7401.7	05.543.7400.0	vergoldet/gold-plated																			
05.543.7401.0	05.543.7400.0	vergoldet/gold-plated																			
05.543.7400.0		blank/metallic bright																			
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																			
Freitoleranz nach General tolerance DIN 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																			
Werkstoff/Material CuZn36Pb3		1.Verwendung: Z5.543.7400.0 First Use:																			
☐ Blatt: 1 von 1 ☐ Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.																			
Maßstab/Scale 5:1		Index																			
Vol. 152 mm² Of./Surf. 300 mm²		Ersatz für/Replacement for: -																			
a 15.07.2015/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		Type Benennung/Title																			
Änderung/Revision		STECKER mit Crimpschluß 4,0 mm2 male contact with crimp barrel 4,0 mm2																			