

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.352.1635.1

Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A1



Nr. Art.	70.352.1635.1
EAN	4015573598751
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	60 mm



.5



Toleranzierung Size ISO 11405①/Tolerance system Size ISO 11405① (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UI-TOM-05/01 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TOM-05/01 (first of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Dat.	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.352.1635.0 13K	Index	
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	21.08.	Treschan				
	/		beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-				
	/		grau/ grey	Normen- Stand. check	-	-				
	/		Maßstab/Scale 1:2							
	/	Vol.	mm ³ Ofl./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -				Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/		wieland	Type	Benennung/Title					
	/			revos	GEHAUSEOBERTEIL					
	/			BASIC	Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen							

OU-PEM-08/91b