Data sheet del prodotto

Nr. Art. 78.016.0253.0

Inserto modulare FLE STC 2 35 1



Nr. Art.	78.016.0253.0
EAN	4049088256318
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

cULus

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	Nero
Cicli ad innesto	500
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	sì
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	2
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	2
Con protezione filo	No
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	
Contatto di protezione	No

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	
Corrente nominale sec. CSA	
Sezione minima conduttore filo flessibile	16 mm²

Sezione massima conduttore filo flessibile	
Sezione conduttore filo flessibile AWG	6-2 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	# 2 mOhm
Lunghezza di spelatura	15 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio corpo morsetti	Fessura M6/2,5 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale a PE	1000 V
Corrente nominale	82 A
Corrente nominale 2	
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Disegno tecnico

