Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.015.0653.0

Adattatore POW SAS WR 6 6,0 40 AG

Nr. Art.	70.015.0653.0
EAN	4015573217836
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Dimensione (secondo DIN 43880)	6
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	6 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	35 A
Corrente nominale sec. CSA	35 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	6 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	14-8 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
Posizione del conduttore di neutro	a destra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Lunghezza di spelatura	12 mm
Resistenza di contatto	# 1 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H1/0,8-1,0 Nm
Viti di terra	H1/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	400 V
Tensione nominale a PE	400 V
Corrente nominale	35 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.200.0653.0	Inserto femmina POW BUS 6 6,0 40 AG	
71.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 16 A	
71.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 16 A	
70.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GA 16 A	
70.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GE 16 A	

Disegno tecnico

