Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.351.1635.1

Custodia mobile BAS GOT GH 16H M20 A1

Nr. Art.	76.351.1635.1
EAN	4049088221712
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Davanti
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm


Disegno tecnico







Varianten/Variants



76.351.1635.3	BAS GOT GH 16HM25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
76.351.1635.2	BAS GOT GH 16HM25 A 2	Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled	
76.351.1635.1	BAS GOT GH 16HM25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.351.1635.0	BAS GOT GH 16HM25 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		11.07.	Hoffmann
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.351.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H Kabelabgang von vorne M25
hood size 16H cable outlet in front M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K marked dimensions are only valid for internal use

7635116350134_2 CADM30018 Hoffmann 2013-07-15T11:56:42 1.000

OU-PEM-08/91b