Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.350.4035.2

Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A2

Nr. Art.	76.350.4035.2
EAN	4015573629394
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm


Disegno tecnico







Varianten/ Variants



60 76.353.4035.5 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
60 76.353.4035.4 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.35 3 0 .4035.3	BAS GOT GG 16H M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
60 76.353.4035.2 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
60 76.353.4035.1 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
60 76.353.4035.0 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet/drawn	12.08.	Treschan
geprüft/checked	-	-
Normgepr./Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.350.4035.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. All rights reserved. Duplication, use and disclosure of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

763504035013K_1 CADW3028 Treschan 2014-08-14T15:22:46 1.000

QU-MEE-01/14 -