Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.372.1635.0

Custodia mobile BAS GOT GL 16 M25 A0

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 71.372.1635.0 |
| EAN | 4015573627437 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 16 |
| | Prolunga accoppiamento |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 94 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 62 mm |

Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With JE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig









| | | | |
|---|---|---|---|
| 71.374.1635.5 | BAS GOT GL 16 M32 A 5 | Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland (CG), IP65 | |
| 71.372.1635.5 | BAS GOT GL 16 M25 A 5 | | |
| 71.374.1635.4 | BAS GOT GL 16 M32 A 4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 71.372.1635.4 | BAS GOT GL 16 M25 A 4 | | |
| 71.374.1635.3 | BAS GOT GL 16 M32 A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 71.372.1635.3 | BAS GOT GL 16 M25 A 3 | | |
| 71.374.1635.2 | BAS GOT GL 16 M32 A 2 | Zwischenstutzen /bushing | |
| 71.372.1635.2 | BAS GOT GL 16 M25 A 2 | | |
| 71.374.1635.1 | BAS GOT GL 16 M32 A 1 | Gewindebohrung /thread hole | X |
| 71.372.1635.1 | BAS GOT GL 16 M25 A 1 | | |
| 71.374.1635.0 | BAS GOT GL 16 M32 A 0 | Kabelverschraubung (KV), IP54 /Cable gland (CG), IP54 | |
| 71.372.1635.0 | BAS GOT GL 16 M25 A 0 | | |
| Bestellnummer /order number | Typ /type | Varianten /variants | dargestellt /drawed |

Varianten
/vairants

.0 .2 .3 .4 .5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Aluminium

Maßstab / Scale
1:2

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 16.01.2024 | Göhl M. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.372.1635.0 3K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for: 71.372.1635.0 13K vom 17.09.2013

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 16.01.2024 / |

Änderung / Revision

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
/Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

2024-01-16 11:45:37 1.000

01-QU-RD-32/21