
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.335.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GC 10HM32 50 A1



Nr. Art.	73.335.1035.1
EAN	4015573843974
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	10H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	67 mm


Disegno tecnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung/version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.335.1035.0	BAS GUT GC 10HM32 50 A0
73.335.1035.1	BAS GUT GC 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: %
Werkstoff und Oberfläche:

	Name	Tag
Entworfen	Duetsch T.	16.06.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

2005

T
Zeichnung Nr. 73.335.1035.0 01K
Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe 10 / size 10 1x M32 links/left

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

73335103500 1K_3 CADMO27 duetsch 2005-06-16T13:28:12 0.976
73335103500 1K_2 NTMZA04 Kuethe 2005-09-21T16:27:16 1.000