

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.950.2453.4

Set di adattatori morsetto BAS GAZSNLS24 4,0 50

Nr. Art.	70.950.2453.4
EAN	4015573340459
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Dimensione (secondo DIN 43880)	24
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	24
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	24
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	4 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	4 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	sì
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Design	breve (4 campi di marcatura)
Posizione del conduttore di neutro	A sinistra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	zincato
Lunghezza di spelatura	12 mm

Resistenza di contatto	# 3 mOhm
------------------------	----------

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	Fessura M3/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV