

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.352.1035.1

Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A1



Nr. Art.	73.352.1035.1
EAN	4015573627239
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73 mm
larghezza	56 mm
Altezza	70 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited.

73.35 ₂ ⁴ .1035.5	BAS	GOT	GC	10H	M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65		1.
73.35 ₂ ⁴ .1035.4	BAS	GOT	GC	10H	M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54		2.
73.35 ₂ ⁴ .1035.3	BAS	GOT	GC	10H	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54		1.
73.35 ₂ ⁴ .1035.2	BAS	GOT	GC	10H	M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing		
73.35 ₂ ⁴ .1035.1	BAS	GOT	GC	10H	M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X	
73.35 ₂ ⁴ .1035.0	BAS	GOT	GC	10H	M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54		
Bestellnummer /Order number	Type /Type						Varianten /Variants	der- gestellt /drawn	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:			
/				Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name	
/				Aluminium		gezeichnet drawn		16.06.		Treschan	
/		Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked		-		-	
/		1:1		gray/ grey		normiert, Stand. check		-		-	
/		Vol.		mm		Off./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/						Type		Benennung/Title			
/				wieland		revos		GEHAUSEOBERTEILE			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		BASIC		Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 above			
Änderung/Revision											