Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.350.1035.2

Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A2

Nr. Art.	71.350.1035.2
EAN	4015573621794
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione


Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	89 mm
larghezza	43 mm
Altezza	53 mm


Disegno tecnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig








Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	derbestellt /drawed
71.35$^{3}_{0}$.1035.5	BAS GOT GG 10 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35$^{3}_{0}$.1035.4	BAS GOT GG 10 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35$^{3}_{0}$.1035.3	BAS GOT GG 10 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35$^{3}_{0}$.1035.2	BAS GOT GG 10 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35$^{3}_{0}$.1035.1	BAS GOT GG 10 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35$^{3}_{0}$.1035.0	BAS GOT GG 10 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.350.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 10-cable outlet side-M20/M25

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71350103501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:37:52 1:000