Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.110.0653.3

Adattatore BAS SAS LL 6 4,0 50

Nr. Art.	70.110.0653.3
EAN	4015573218369
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Dimensione (secondo DIN 43880)	6
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	4 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	4 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
Design	lungo (6 campi di marcatura)
Posizione del conduttore di neutro	A sinistra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	zincato
Lunghezza di spelatura	12 mm
Resistenza di contatto	# 3 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	Fessura M3/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm


Dati tecnici DIN EN 61984


Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.300.0602.0	Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 AG	
70.300.0640.0	Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50	
70.301.0640.0	Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 AU	
70.302.0640.0	Inserto femmina BAS BUS OD 6 2,5 50	
70.500.0653.0	Inserto femmina BAS BUF 6 2,5 50	
70.502.0653.0	Inserto femmina BAS BUM 6 2,5 50 AG	
70.700.0658.0	Inserto femmina BAS BUC 6 50	
70.320.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 6 A	
70.325.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 6 A	
70.330.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A0	
70.330.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A1	
70.331.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A0	
70.331.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A1	
70.332.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A0	
70.332.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A1	
70.333.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A0	
70.333.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A1	
70.334.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A0	
70.334.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 50 A0	
70.335.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 A1	
70.337.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A0	
70.340.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A1	
70.341.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A0	
70.341.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A1	
70.342.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A0	
70.342.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A1	
70.343.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A0	
70.343.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A1	
70.405.0653.0	Inserto femmina BAS BUP 6 2,5 50 AG	

Disegno tecnico







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Gezeichnet: 10-polige Ausführung
70.110.1053.3

drawn: 10-pole version
70.110.1053.3

Teile-Nr. part-number	Polzahl pole	l	L
70.110.2453.3	24	83,4	104
70.110.1653.3	16	56,6	77,5
70.110.1053.3	10	36,5	57
70.110.0653.3	6	23,1	44

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab 1:1 | Werkstoff und Oberfläche: | 2005 | Tag | Name
Entworfen | 13.06. | Schmitt J.
Geprüft | - | -
Normgepr. | - | -

Zeichnung Nr. 70.110.0653.3 01K | Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
KLEMMEN_ADAPTER
Steckereinsatz SL-links/socket insert earth-left
terminal adaptor 500V 16A 4qmm

Buchstabe | Datum / Blatt | Änderung

70110065330K_4 CADM028 Schmitt 2005-06-15108:34:12 1:000