


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.334.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GL 6HM32 69 A0



Nr. Art.	73.334.0635.0
EAN	4015573843929
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	6H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72,2 mm




Ausführung .1
version .1

Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0

Verschraubung M32 (2x)
screw connection M32 (2x)



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
73.334.0635.0	BAS GUT GL 6HM32 69 A0
73.334.0635.1	BAS GUT GL 6HM32 69 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -				Bl.: 1 von 1				
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:				2004		Tag	Name		T	Zeichnung Nr. 73.334.0635.0 01K		Index
		/	x					Entworfen		27.10.		Dütsch T.				
		/		Geprüft		-		-								
		/	Vol.	mm²		Bil.	mm²		Normgepr.		-		-		Ersatz für: -	
		/		wieland				Benennung GEHAUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe/size 6 2x M32								
		/														
Buchstabe		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen												
Änderung																

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstiger Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.