Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.350.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A1



Nr. Art.	73.350.0635.1
EAN	4015573771406
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	6H
Progettazione dell'alloggiamento	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	74 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm


Disegno tecnico







Varianten/ Variants



$73.35^{3}_{0}.0635.5$	BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$73.35^{3}_{0}.0635.4$	BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$73.35^{3}_{0}.0635.3$	BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$73.35^{3}_{0}.0635.2$	BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
$73.35^{3}_{0}.0635.1$	BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$73.35^{3}_{0}.0635.0$	BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	03.02.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.350.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

733500635013K_1 CADW3028 Treschan 2014-08-08T12:36:09 1.000

QU-MEE-08/91c