

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.200.0653.0

Inserto femmina POW BUS 6 6,0 69 AG



Nr. Art.	72.200.0653.0
EAN	4015573226739
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	HB
Colore	grigio
Cicli ad innesto	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	sì
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	6 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	35 A
Corrente nominale sec. CSA	35 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	6 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	14-8 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	# 0,6 mOhm
Lunghezza di spelatura	10 mm



Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H1/1,2-1,6 Nm
Viti di terra	Fessura M5/2,0-2,5 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	690 V
Tensione nominale a PE	690 V
Corrente nominale	35 A
Tensione nominale di tenuta	8 kV

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
BILDE BEZUGSZEICHEN SIND NUR FÜR INTERNE ZWISCHENBLÄTTER



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name	Zeichnung Nr.	72.200.0653.0 01K		Index
	/	2:1			Entworfen	05.07.	Treschan				
	/				Geprüft	-	-				
	/				Normgepr.	-	-				
	/	 wieland	Elektrotechnische Verbindungen		Ersatz für:						
	/				Benennung BUCHSENE INSATZ sockert insert 6-polig / 6 poles						
	/										
	/										
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.