Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.352.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 A1



Nr. Art.	70.352.0635.1
EAN	4015573598737
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	6
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73,6 mm
larghezza	43 mm
Altezza	51 mm

Disegno tecnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



70.35$^{4}_{2}$.0635.5	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{4}_{2}$.0635.4	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.0635.3	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.0635.2	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{4}_{2}$.0635.1	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{4}_{2}$.0635.0	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz System Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013 gezeichnet drawn	20.08.	Treschan
geprüft Checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.352.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 6-cable outlet top-M20/M25

QU-PEM-08/91b

70352063503K_2 CADM3028 Treschan 2013-09-20T09:06:55 1:1000