Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.374.4035.0

Custodia mobile BAS GOT GL 40HM32 50 A0



Nr. Art.	76.374.4035.0
EAN	4015573687073
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16H
	Prolunga accoppiamento
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm


Disegno tecnico







Varianten/ Variants



76.374.4035.5	BAS GOT GL 16HM32 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.374.4035.4	BAS GOT GL 16HM32 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.374.4035.3	BAS GOT GL 16HM32 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.374.4035.2	BAS GOT GL 16HM32 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
76.374.4035.1	BAS GOT GL 16HM32 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.374.4035.0	BAS GOT GL 16HM32 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	14.08.	Treschan	T	76.374.4035.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-			
grau/ grey	Normgepr. Stand. check	-	-			
Maßstab/Scale 1:1	Maße in mm/Dimensions are in mm					
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M32 oben
Hood size 16H-cable outlet 1x M32 above

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung bleiben vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

763744035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-08-14T15:03:36Z 1.000

QU-MEE-01/14 -