Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.354.1635.3

Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A3

Nr. Art.	71.354.1635.3
EAN	4015573651456
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	43 mm
Altezza	60 mm


Disegno tecnico







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	derbestellt /ordered
71.35$^{4}_{2}$.1635.5	BAS GOT GI 16 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35$^{4}_{2}$.1635.4	BAS GOT GI 16 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.1635.3	BAS GOT GI 16 M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.1635.2	BAS GOT GI 16 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35$^{4}_{2}$.1635.1	BAS GOT GI 16 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35$^{4}_{2}$.1635.0	BAS GOT GI 16 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzsystem ISO 14405Ⓔ/Tolerance system ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

71352163501 3K_2 CADWORK 2013 Treschan 2013-09-20T09:39:08 1:000

DU-PEM-08/91b