Data sheet del prodotto

Nr. Art. 81.000.6322.0

Alimentatore switching WIPOS PB1 12-2



Nr. Art.	81.000.6322.0
EAN	4049088106163
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di fasi	Alimentazione 1 fase
Adatto per montaggio modulare	sì
Tipo di montaggio, altro	No
Tipo di montaggio, a parete	No
Possibile montaggio su guida	sì
Materiale della custodia	Materiale plastico
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Temperatura di esercizio max.	71 °C
relative humidity min.	20 %
relative humidity max.	95 %
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	85 °C
Grado di protezione (IP)	IP20
Grado di inquinamento	2
Possibile esercizio parallelo	No

Dati tecnici

Display di funzione	"DC OK" LED grün (U(o) 9...10,8V)
function display "DC Low"	"DC LOW" LED rot (U(o) < 9...10,8V)
Protezione contro il corto circuito	Modo hiccup
temperature coefficient	±0,03%/K
ripple and noise	< 0,05 V
hold time 115V AC	> 20 ms
hold time 230V AC	> 100 ms

isolating voltage Output DC	4242 V
cohesive resistance (In-/Output)	100 MOhm
derating	61°C...71°C: 2,5 %/K
cooling	free convection
MTBF	798.000h
Sezione cavo (ingresso)	min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12)
Sezione cavo (uscita)	min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12)
Lunghezza di spelatura	7 mm
Coppia di serraggio max.	0,6 Nm
Control "Adj"	trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)
CE-Norm	EN61000-6-3, EN 55022 Class B,EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2,EN55024, EN61000-4-2, Level 4,EN61000-4-3 Level 3, EN61000-4-4 Level 4,EN61000-4-5 L-N Level 3, L/N-FG Level 4,EN61000-4-6 Level 3, EN61000-4-8 Level 4,EN61000-4-11, ENV 50204 Level 2,EN61204-3
Approval cULus	UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized
Number of +	2
Number of -	2
Further terminals	L, N

Uscita

Tipo di tensione di uscita	DC
Presa di potenza	24 W
Tensione di uscita stabilizzata	sì
Tensione di uscita	12 V
Corrente di uscita	2 A


Ingresso

Tipo di tensione in ingresso	
Range tensione di ingresso	90 V
Min. tensione in ingresso	90 V
Max. tensione in ingresso	264 V
Frequenza nominale min.	47 Hz
Frequenza nominale max.	63 Hz
Max. corrente di picco	40 A
Input fuse	T2A / 250V (intern)
input protection	Varistore

Dimensioni

Profondità	56,5 mm
larghezza	35 mm
Altezza	91 mm
Mounting Distance horizontal	25 mm
Mounting Distance vertical	25 mm
Peso	130 g

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
81.000.6310.0	wipos PB1 24-1
81.000.6322.0	wipos PB1 12-2
81.000.6331.0	wipos PB1 5-3

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: / First Use:	Blatt: / Sheet:

	2016	Tag/ Date	Name
Werkstoff/ Material	gezeichnet / drawn	29.02.	Koetzner
Maßstab/Scale	geprüft / checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 81.000.6310.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 031501__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification

Schaltnetzteil / Switching Power Supply

81__000__6310__001K__2 CADW3072 Koetzner 2016-03-07T11:16:00 1.000