

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.341.1035.0

Custodia fissa BAS GUT GS 10HM25 50 A0



Nr. Art.	76.341.1035.0
EAN	4015573844292
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72 mm




Ausführung .1
version .1

Gewinde M25
thread M25



Gezeichnete Ausführung .0/version .0

Verschraubung M25
screw connection M25



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr.	Typ
76.341.1035.0	BAS GUT GS 10HM25 50 AO
76.341.1035.0	BAS GUT GS 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:				2004		Tag	Name		T	Zeichnung Nr.		Index
	/	x					Entworfen		08.10.	Daetsch T.			76.341.1035.0 01K	a	
	/						Geprüft		-	-					
	/	Vol.	mm²		Bl.	mm²		Normgepr.	-	-		Ersatz für: -			
	/	 wieland				Benennung									
a	09.06.2005/					GEHAEUSEUNTERTEIL									
Buchstabe	Datum / Blatt					housing lower part									
Änderung		Elektrische Verbindungen				Größe 10/size 10 1x M25 mit Deckel/with cap									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sowie Infringement sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

763411035001K_4 CADW27.dwg 2005-06-10T10:52:11 1:000