Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.354.1035.2

Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A2

Nr. Art.	76.354.1035.2
EAN	4015573686663
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	89 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm


Disegno tecnico







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed
76.35$^{4}_{2}$.1035.5	BAS GOT GI 10H$^{M32}_{M25}$ A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.35$^{4}_{2}$.1035.4	BAS GOT GI 10H$^{M32}_{M25}$ A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.35$^{4}_{2}$.1035.3	BAS GOT GI 10H$^{M32}_{M25}$ A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.35$^{4}_{2}$.1035.2	BAS GOT GI 10H$^{M32}_{M25}$ A2	Zwischenstutzen /Bushing	
76.35$^{4}_{2}$.1035.1	BAS GOT GI 10H$^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.35$^{4}_{2}$.1035.0	BAS GOT GI 10H$^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name	
Aluminium		gezeichnet drawn	03.02.	Treschan	
beschichtet/ coated		geprüft checked	-	-	
grau/ grey		Normgepr. Stand. check	-	-	

Maßstab/Scale 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.352.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben
Hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 above

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.