Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.040.0151.4

Derivador RST20I4B 3P1 F VGB BR06

RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 4, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Señal marrón



Artículo Nº	96.040.0151.4
EAN	4049088347276
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Color de la carcasa (solamente para versiones modulares)	Negro
Marcaje de polos	1, 2, 3, 4

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Distribuidor compacto

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	1,966 kWh
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	162 mm
Anchura	104 mm
Altura	57,2 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.565.9953.1	Tapa para conectores macho SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.530.0000.7	Tapa para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

99.532.0000.7	Tapa para conectores macho SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.565.9853.1	Tapa para conectores hembra SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro