Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.350.0635.0

Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A0




| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 73.350.0635.0 |
| EAN | 4015573771291 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 6H |
| | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 74 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 70 mm |


Disegno tecnico



Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| $73.35^{3}_{0}.0635.5$ | BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 5 | Kabelverschraubung(KV), IP65<br>/Cable gland(CG), IP65 | |
| $73.35^{3}_{0}.0635.4$ | BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 4 | KV mit Zugentlastung, IP54<br>/CG with strain relief, IP54 | |
| $73.35^{3}_{0}.0635.3$ | BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54<br>/CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| $73.35^{3}_{0}.0635.2$ | BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 2 | Zwischenstutzen<br>/Bushing | |
| $73.35^{3}_{0}.0635.1$ | BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 1 | Gewindebohrung<br>/Thread hole | X |
| $73.35^{3}_{0}.0635.0$ | BAS GOT GG $6H^{M32}_{M25}$ A 0 | Kabelverschraubung(KV), IP54<br>/Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer<br>/Order number | Typ<br>/Type | Varianten<br>/Variants | dar-gestellt /drawed |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.**
**Additional data see CATALOG or eCatalog.**

**www.wieland-electric.com**
**eshop.wieland-electric.com**

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 03.02. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.350.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

733500635013K_1 CADW3028 Treschan 2014-08-08T12:36:09 1.000

QU-MEE-08/91c