Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.350.0635.2

Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A2

Nr. Art.	70.350.0635.2
EAN	4015573598461
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione


Dimensione	6
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73,6 mm
larghezza	43 mm
Altezza	51 mm

Disegno tecnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With „E" marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit „E" gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig








Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



$70.35^{3}_{0}.0635.5$	BAS GOT GG 6 M25 M20 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$70.35^{3}_{0}.0635.4$	BAS GOT GG 6 M25 M20 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$70.35^{3}_{0}.0635.3$	BAS GOT GG 6 M25 M20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$70.35^{3}_{0}.0635.2$	BAS GOT GG 6 M25 M20 A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
$70.35^{3}_{0}.0635.1$	BAS GOT GG 6 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$70.35^{3}_{0}.0635.0$	BAS GOT GG 6 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1.Verwendung: First Use: -
Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey	gezeichnet drawn	20.08.	Treschan	T 70.350.0635.0 13K	
Maßstab/Scale 1:2	geprüft checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 6-cable outlet side M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

70350063501K_2 CADWIZARD Treschan 2013-08-20T08:48:06 1.000

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.