Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.232.20B0.1

Cable de conexión RST20I3K1BS 15B 20SW

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr B2ca s1 d1 a1, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	96.232.20B0.1
EAN	4049088533488
Unidad de embalaje	40 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	23,9 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	7,8 mm
Diámetro del cable máx.	8,2 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,803 kWh/St
Certificación CPR	B2ca s1 d1 a1

Dimensiones

Longitud total	2 m