Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.030.0151.4

Derivador RST20I3V 3P1 F V L BR0

RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 3, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Señal marrón



Artículo Nº	96.030.0151.4
EAN	4015573965638
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

RINA

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Marcaje de polos	1, 2, PE
	8002

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,23 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	55,5 mm
Anchura	85,8 mm
Altura	31,3 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción

05.564.4453.1	Tapa para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.414.6205.2	Tapa para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
99.416.6205.2	Tapa para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapa para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro


Dibujo técnico

Gezeichnete Ausführung: 96.030.0151.4
drawn construction:96.030.0151.4






180°




Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Ausführung:96.030.0251.4
Variante: ohne Anschraubflansch
M1:1
drawn construction: 96.030.0251.4
variante: without screwing flange
M1:1



Type:RST2013V 3P1 V L BR01

Ausführung:96.030.0151.4
Variante: mit Anschraubflansch
M1:1
drawn construction: 96.030.0151.4
variante: with screwing flange
M1:1



Type:RST2013V 3P1 F V L BR01

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General Tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
			gezeichnet/drawn	02.04.	Kneitz	96.030.0151.4 01K	b
	Maßstab/Scale 2:1	Farbe: signalbraun, ähnl. RAL 8002	geprüft/checked	-	-		
			Normgep./Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	Vol. mm³	Oll./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	30.04.2009/		Type		Benennung/Title		
a	18.01.2008/	wieland Elektrische Verbindungen			VERTEILER 3-polig für 50V		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

QU-PEM-08/91

9003300151401K_4 CADAZ0228 hdkt 2009-04-30T10:19:47 1:000