Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.232.4036.7

Cable de conexión RST20I3K1-S 15 H 40GN0

RST20i3 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Verde



Artículo Nº	96.232.4036.7
EAN	4015573923201
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	46,7 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Verde
Marcaje de polos	1, 2, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,6 mm
Diámetro del cable máx.	10 mm
Versión del cable	Macho - terminal libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Proyectado	No


Material

Superfície final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	2,588 kWh
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	4 m

Dibujo técnico



ⓑ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) ⓐ example (colour: green)	Typ type
96.232.XX36.7	XX in dm-Schritten	96.232.1036.7 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15 H 10GN02
U6.232.XX36.7	XX in m-Schritten	U6.232.1236.7 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15 HX12GN02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material
Farbe: grün
color: green

Maßstab/Scale
%

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	10.07.2014/	
a	05.07.2006/	
Index		

	Tag/Date	Name
2006 gezeichnet drawn	09.06.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.232.0436.7 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title
KONFEKT_LEITUNG
pre-assembled cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

QU-MEE-01/14 -

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

96232043670 1K_2 CADW3027 Dversion 2014-07-11T12:05:38 1.000