

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.233.20D5.7

Cable de conexión RST20I3K1B- 25D 20GN02

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Dca s1 d2 a1, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Verde



Artículo Nº	96.233.20D5.7
EAN	4049088534027
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	14,78 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Verde
Codificación del polo	1, 2, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,7 mm
Diámetro del cable máx.	10,1 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra

Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Carga calorífica	1,044 kWh/St
Certificación CPR	Dca s1 d2 a1

Dimensiones

Longitud total	2 m
----------------	-----