Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.232.8005.7

Cable de conexión RST20I3K1B- 15PH 80GN0

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Verde



Artículo Nº	96.232.8005.7
EAN	4015573916340
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	92,3 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Verde
Codificación del polo	1, 2, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	8,15 mm
Diámetro del cable máx.	8,45 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No


Material


Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	3,108 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	8 m

Dibujo técnico





ⓑ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) ⓐ exampel (colour: green)	Typ type
96.232.XX05.7	XX in dm-Schritten	96.232.1005.7 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15PH 10GN02
U6.232.XX05.7	XX in m-Schritten	U6.232.1205.7 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15PHX12GN02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Farbe: grün / color: green

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Name	Tag/Date
	/		2006	
	/		gezeichnet drawn	09.06. Kneitz
	/		geprüft checked	- -
	/		Normgepr. Stand. check	- -
	/			
b	/	10.07.2014/		
a	/	05.07.2006/		

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title
KONFEKT_LEITUNG
ready made cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

T | Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0405.7 01K | Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction or distribution of this document or any part thereof as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

96232040507K_2 CADW3027 Dvelsch 2014-07-11T12:01:52 1.000

QU-MEE-01/14 -