Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.233.6033.0

# Cable de conexión RST20I3K1B- 25 60GL

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Gris claro



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 96.233.6033.0 |
| EAN | 4015573760851 |
| Unidad de embalaje | 10 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La longitud total puede variar hasta +/- 3% |

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 41,59 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Gris claro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Tubo termo retráctil |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H07RN-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable mín. | 11,3 mm |
| Diámetro del cable máx. | 11,9 mm |
| Versión del cable | Hembra - extremo libre |

| | |
|---|---|
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Extremo libre |
| Apantallado | No |

**Material**


| | |
|---|---|
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 60 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 5,544 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |


**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 6 m |

Dibujo técnico

"U"
M 2:1




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Farbe/ *colour* | |
|---|---|
| schwarz/ *black* | .1 |
| lichtgrau/ *light grey* | .0 |

| Teile - Nr. *part - no.* | L | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) *exampel (colour: black, light grey)* | Typ *type* |
|---|---|---|---|
| 96.233.XX33.1 | XX in dm-Schritten | 96.233.1033.1 = 10dm/L= 1000mm | RST2013K1B- 25 10SW |
| 96.233.XX33.0 | *XX in dm-steps* | 96.233.1033.0 | RST2013K1B- 25 10GL |
| U6.233.XX33.1 | XX in m-Schritten | U6.233.1233.1 = 12 m/L=12000mm | RST2013K1B- 25 X12SW |
| U6.233.XX33.0 | *XX in m-steps* | U6.233.1233.0 | RST2013K1B- 25 X12GL |

Weitere Daten siehe Katalog
*further data see catalog*

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

| | 2014 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet/drawn | | 17.10. | Treschan |
| geprüft/checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.233.0433.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

# KONFEKT_LEITUNG

Buchse-fr. Ende, Crimpausf. K1 250V, 20A, 2,5qmm
pre-assembled cable, female-free end, crimpversion