Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.233.4503.1

Cable de conexión RST20I3K1B- 25P 45SW

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4,5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	96.233.4503.1
EAN	4049088581380
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	31,33 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,7 mm
Diámetro del cable máx.	10,1 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	2,658 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	4,5 m