
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.020.0150.8

Derivador RST20I2V 3P1 F V L KG0

RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Gris Claro



Artículo Nº	96.020.0150.8
EAN	4015573959064
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Gris Claro
Marcaje de polos	+, -
	7032

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,227 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Recubrimiento en plata

Dimensiones


Longitud	55,5 mm
Anchura	85,8 mm
Altura	31,3 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.564.4453.1	Tapa para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.414.6205.2	Tapa para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
99.416.6205.2	Tapa para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapa para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

Dibujo técnico

Gezeichnete Ausführung:
drawn construction:
96.020.0150.8




Ausführung: 96.020.0250.8
Variante: ohne Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0250.8
variante: without screwing flange
M1:1



Typ/type: RST2012V 3P1 V L KG06

Ausführung: 96.020.0150.8
Variante: mit Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0150.8
variante: with screwing flange
M1:1



Typ/type: RST2012V 3P1 F V L KG06

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WI-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WI-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General Tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: of

	/	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	Farbe: kieselgrau, ähnl. RAL 7032 color: pebble grey, similar to RAL 7032	gezeichnet/drawn	13.02.	Winkler	T 96.020.0150.8 01K	b
	/	Maßstab/Scale 2:1	geprüft/checked	-	-		
	/		Normiert/Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³ Oll./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	30.04.2009/	wieland Elektrische Verbindungen	Type		Benennung/Title	VERTEILER für AS-Interface/ for AS-Interface	
a	26.03.2007/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

SKX2D0705R01K_4 CADKD2208 hdkt 2009-04-30T14:09:55 1:000

QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.