Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.222.3092.4

Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 30BR0

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón



Artículo Nº	96.222.3092.4
EAN	4015573965478
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	35,3 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Codificación del polo	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo de cableado	Ölflex® Classic 110
Color del cable	Gris
Diámetro del cable mín.	6 mm
Diámetro del cable máx.	6,6 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra

Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Apantallado	No


Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,851 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	3 m

Dibujo técnico



(b)

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.222.XX92.4	XX in dm-Schritten	96.222.1092.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1BS3150L 10BR01
U6.222.XX92.4	XX in m-Schritten	U6.222.1292.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1BS3150LX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	29.03.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.222.0492.4 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: 96.222.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	08.05.2014/	
a	29.03.2007/	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male
pre-assembled cable crimp design K1 50V

QU-MEE-01/14 -

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / Duplication and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

96222049240 1K_2 CADM3027 Dversch 2014-05-08 ITC3957 1.000