

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.222.8032.4

Cable de conexión RST20I2K1BS315 L 80BR0

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón



Artículo Nº	96.222.8032.4
EAN	4015573945951
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	92,3 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Marcaje de polos	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	8,5 mm
Diámetro del cable máx.	9,7 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Proyectado	No
------------	----

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	5,053 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	8 m
----------------	-----

