

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.222.7098.4

Cable de conexión RST20I2K1-S315OL 70BR0

RST20i3/2 cable de conexión macho - extremo libre, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 7.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón



Artículo Nº	96.222.7098.4
EAN	4015573965973
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Marcaje de polos	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desfibrado del conductor	9 mm
Desfibrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	Ölflex® Classic 110
Color del cable	Gris
Diámetro del cable mín.	6 mm
Diámetro del cable máx.	6,6 mm
Versión del cable	Macho - terminal libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Proyectado	No


Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0 kWh

Dimensiones

Longitud total	7 m
----------------	-----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: signalbrown) exempel (colour: signalbrown)			Typ type				
96.222.XX98.4		XX in dm-Schritten	96.222.1098.4 = 10dm/L= 1000mm			RST2012K1-S3150L 10BR01				
U6.222.XX98.4		XX in m-Schritten	U6.222.1298.4 = 12 m/L=12000mm			RST2012K1-S3150LX12BR01				
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.					www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com					
Tolerierung Size ISO 14005 © / Tolerance system Size ISO 14005 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzufüllen. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1			
	/		Werkstoff/Material		2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/				gezeichnet/ drawn	29.03.	Kneitz			
	/		Maßstab/Scale		geprüft/ checked	-	-			
	/		%		normung/ stand, check	-	-			
Maße in mm/Dimensions are in mm										
	/	Vol.	mm	Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: 96.222.0488.0 01K von 19.03.2007 (a)				
b	08.05.2014/ a 29.03.2007/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Titel				
Änderung/Revision		KONFEKT_LEITUNG freies Ende-Stecker Crimpauführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V								