

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.223.5097.4

Cable de conexión RST20I2K1B-315OL 50BR0

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón



Artículo Nº	96.223.5097.4
EAN	4049644011733
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	35,3 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Codificación del polo	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	Ölflex® Classic 110
Color del cable	Gris
Diámetro del cable mín.	8,5 mm
Diámetro del cable máx.	9,4 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión

Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	2,411 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	5 m
----------------	-----

