Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.222.1034.1

Cable de conexión RST20I2K1-S315 10SW

RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	96.222.1034.1
EAN	4015573902992
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	11,95 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	L, N
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	8,5 mm
Diámetro del cable máx.	9,7 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Apantallado	No


Material


Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,697 kWh/St


Dimensiones

Longitud total	1 m

Dibujo técnico







.F	Farbe colour	Codierung "P"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.222.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1-S315 10SW
96.222.XX34.0		96.222.1034.0	RST2012K1-S315 10GL
U6.222.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.222.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1-S315 X12SW
U6.222.XX34.0		U6.222.1234.0	RST2012K1-S315 X12GL

Typ: RST2012K1-S315 ..GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	24.03.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.222.0434.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Stecker Crimpausführung/male pre-assembled cable crimp design K1 250V

OU-PEM-08/91

96222043401K_4 G4DW1019 Kneitz 2006-03-24T23:33:30 1.000

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit / Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With / Ø marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.