Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.222.1033.1

Cable de conexión RST20I2K1B-315 10SW

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	96.222.1033.1
EAN	4015573902930
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	11,95 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	L, N
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	8,5 mm
Diámetro del cable máx.	9,7 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Proyectado	No


Material


Superfície final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,695 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	1 m

Dibujo técnico





.F	Farbe	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Z gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.222.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-315 10SW
96.222.XX33.0		96.222.1033.0	RST2012K1B-315 10GL
U6.222.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.222.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-315 X12SW
U6.222.XX33.0		U6.222.1233.0	RST2012K1B-315 X12GL

Typ: RST2012K1B-315 ..GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -	Bl.: 1 von 1	
/	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2006	Tag	Name	T Zeichnung Nr. 96.222.0433.0 01K	Index
/	/	%		Entworfen	24.03.	Kneitz		
/	/			Geprüft	-	-		
/	/	Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/	/	wieland Elektrische Verbindungen					Benennung KONFEKT_LEITUNG Buchse Crimpausführung/ female pre-assembled cable crimp design K1 250V	
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

96222043300IK_4 G4DW1019 Kneitz 2006-03-24T09:33:14 1.000