Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.988.0000.7

Caja de distribución RST20I2V 7P1 FV L SW

RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 7S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 7, codificación del polo L, N, codificación mecánica Code 0, color de codificación Negro, número ral d



Artículo Nº	99.988.0000.7
EAN	4049088193224
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Codificación mecánica	Code 0
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Color de la carcasa (solamente para versiones modulares)	Negro
Codificación del polo	L, N
Número RAL del conector	9005

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	7
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Distribuidor múltiple

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	2,912 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	162 mm
Anchura	104 mm
Altura	96 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.564.4453.1	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.414.6205.2	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
99.416.6205.2	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.222.1033.1	Cable de conexión RST20I2K1B-315 10SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
96.222.1034.1	Cable de conexión RST20I2K1-S315 10SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
96.021.4053.1	Conector RST20I2S B13ZR1 SW	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Negro
96.022.4053.1	Conector RST20I2S S13ZR1 V SW	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Negro